



Cremona rotativa **baixa** de fixação posterior
Low rotative cremona with fixation on the back
 Cremona rotativa **baja** de fijación posterior
 Cremona **baisse** d'ouverture française de fixation postérieur

LINHA GLOBAL

633





ALPHA



Mod. Dep.

610

630



EMBALAGEM

Caixa com 10 unidades. 3660 grs.

MATERIAIS

Alumínio e zamak

FIXAÇÃO

Parafusos unbrako (incluídos)

ACABAMENTO

Lacado

NORMAS

EN 1670

OBSERVAÇÕES

Cremona baixa. Fixação posterior

PACKAGING

Box with 10 units. 3660 grs.

MATERIALS

Aluminium and zamak

FIXING

Unbrako screws (included)

FINISHING

Powder painting

STANDARD

EN 1670

COMMENTS

Low cremona. Fixation on the back

EMPAQUETADO

Caja con 10 unidades. 3660 grs.

MATERIALES

Aluminio y zamak

FIJACIÓN

Tornillos unbrako ((incluídos)

ACABADOS

Lacado

NORMAS

EN 1670

OBSERVACIONES

Cremona baja. Fijación posterior

EMBALLAGE

Boîte avec 10 unités. 3660 grs.

MATÉRIELS

Aluminium et zamak

FIXATION

Vis unbrako ((compris)

FINITIONS

Laqué

NORMATIF

EN 1670

OBSERVATIONS

Cremona baisse. Fixation postérieur